

CenLee20R 台式高速冷冻离心机

产品特性

1. 微机控制，触摸面板，变频交流电机驱动，噪音低，节能环保，在运行中可任意更改参数，无需停机，支持程控加载，满足不同行业精准分离需要
2. 彩色大屏液晶触摸屏，运行参数可自动记忆，方便操作使用
3. 实时离心力/转速之间读数换算与设定，方便快捷
4. 9种升速档位、10种减速档位、三组阻尼减震、防止样品重悬、离心效果达到最佳
5. 独有设计性能优良的橡胶隔离圈，可以防止冷凝水进入电机，有效保护电机，延长电机寿命
6. 采用特制弹簧锥套连接转子与主轴，装卸转子方便简单，无方向，扩大接触面积，安全，可靠
7. 超低噪音—55dB 或更低下运行，体验效果好
8. 无氟压缩机组（进口压缩机），在静止状态下，可对转头预冷，采用环保制冷剂，制冷快。噪音低，独有预冷设计，环保高效
9. 机械式和电子式门锁兼具两者优点，具备高度的可靠性
10. 设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护，确保人身、机器安全
11. 倒计时时间小于一分钟，以秒显示



技术参数

| | | | |
|---------|-------------|-------|------------------|
| 型号 | CenLee20R | 定时范围 | 0-999min |
| 最高转速 | 20500r/min | 电源 | AC 220V 50Hz 10A |
| 最大相对离心力 | 29200×g | 整机噪声 | ≤55dB(A) |
| 最大容量 | 600ml | 整机功率 | 1200W |
| 样品量范围 | 0.5ml-100ml | 离心腔直径 | Φ280 |
| 转速精度 | ±20r/min | 最快加减速 | 25~30s |
| 温控范围 | -20℃~+40℃ | 外形尺寸 | 550×530×360mm |
| 温控精度 | ±1℃ | 重量 | 68kg |

CenLee20R 转子

| 产品名称 | 型号 | 容量 | 最高转速 (r/min) | 最大相对离心 力($\times g$) |
|-------|-----------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 主机 | CenLee20R | | 20500 | 29200 |
| 角转子 | NO. 1 | 12 \times 1.5/2.2ml | 20500 | 29200 |
| 角转子 | NO. 2 | 12 \times 5ml | 16500 | 33500 |
| 角转子 | NO. 3 | 12 \times 10ml | 15000 | 23120 |
| 角转子 | NO. 4 | 8 \times 15ml (尖底) | 12000 | 13200 |
| 角转子 | NO. 5 | 8 \times 20ml | 15000 | 22898 |
| 角转子 | NO. 6 | 6 \times 50ml (圆底) | 13000 | 18516 |
| 角转子 | | 6 \times 50ml (尖底) | | |
| 角转子 | NO. 7 | 24 \times 1.5/2.2ml | 16800 | 26508 |
| 角转子 | NO. 8 | 4 \times 100ml | 12000 | 14850 |
| 角转子 | NO. 9 | 6 \times 100ml | 10000 | 11380 |
| 角转子 | NO. 10 | 48 \times 0.5ml | 13000 | 16410 |
| 酶标板转子 | NO. 11 | 2 \times 2 \times 48 孔 | 3000 | 1400 |